

HOLEX**Liuskakaralaukka Huopa, aaltomainen, keskikova, Pään Øxpään leveys:
80X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554976 80X50
GTIN	4045197678850
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Sininmuotoinen hiomahuopa ilman leikattuja reunoja. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Mattaukseen ja kiillotukseen ilman apuaineita.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	50 mm
Suositteltu kierrosluku	4000 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	7000 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	80 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova

Tuotenimen määrite	keskikova
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		