

Hienokierre Hylkytulkkirengas 6g, M x nousu: 16X1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486210 16X1 |
| GTIN | 2050001036117 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomaus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------|
| Kierre | M16 |
| Kierteennousu | 1 mm |
| Toleranssiluokka | 6g |
| Kalibrointi | L12 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Tulkkityyppi | hylkytulkki |
| Toleranssialue | g |
| Standardi | DIN 13 |
| Kierretyyppi | MF |
| Laatu | 6 |
| Tuotetyyppi | Kierrehylkyrengastulkki |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| DAkkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm | 028600 20 |