



Karalaikka hieno, SiC, Tyyppi: ZY1013



Tilaustiedot

Tilausnumero	551780 ZY1013
GTIN	4027497343492
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

LUKAS-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut LUKAS-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Keraamisesti sidotut **SiC**-karalaikat, raekoko 80 (hieno), hyvä itseteroittuvuus ja huokoinen rakenne parantavat lastunpoistoa. Varren Ø 6 mm, varren pituus: 40 mm.

Käyttö:

Alumiiniseosten ja pehmeiden materiaalien (kirjometallien) työstämiseen.

Suositteltyönopeus: 25 – 40 m/s.

Tekninen kuvaus

Varren pituus	40 mm
Pään Ø	10 mm

Hienousaste	hieno
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	13 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotenimen määrite	SiC
Tuotetyyppi	Karalaikka