

Putkikierre Tappitulkki, Kierre: G1tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486140 G1
GTIN	2050001035882
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	11
Kierre	G1
Kierteen Ø	33,25 mm
Toleranssiluokka	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L10
Tuotetyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028550 60
DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90