

Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G1/8tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486150 G1/8
GTIN	2050001035899
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierre	G1/8
Kierteen Ø	9,73 mm
Kierrettä/ tuuma	28
Toleranssiluokka	A
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	menotulkki

Kierretyyppi	G
Standardi	DIN 228
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20