




Karalaikka, kovuus J hieno, AW-CER, Tyyppi: ZY0205



Tilaustiedot

Tilausnumero	551791 ZY0205
GTIN	4007220898413
Tuoteluokka	55E

Kuvaus

Malli:

hieno, rae 80.

PFERD-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut PFERD-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Karalaikka, **sekarae (AW-CER)**, **kovuus J**. Pehmeästi sidottu yhdistelmä **valkoista jalokorundia** ja **keraamista, mikrokiteistä sintrattua korundia**, hyvä itseteroittuvuus tasaisen hyvänä pysyvään poistotehoon viileässä hiomaprosessissa (Pferd-merkintä AWCO).

Käyttö:

Vaikeasti lastuttavien superseosten tasotyöstöön esimerkiksi **titaanimateriaaleilla, nikkeli- ja kobolttiseoksilla** sekä **karkaistulla teräksellä**.

Suosittelutyyöstönopeus: 30 – 50 m/s.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hienousaste	hieno
Pään Ø	2 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	5 mm
Hioma-aine	Keramiikkarae (CER)

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	AW-CER
Tuotetyyppi	Karalaikka