

Hienokierre Menotulkkirengas 6g, M x nousu: 52X2



Tilaustiedot

Tilausnumero	486110 52X2
GTIN	2050001041746
Tuoteluokka	48B

Kuvas

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M52
Toleranssiluokka	6g
Kierteennousu	2 mm
Kalibrointi	L12

Toleranssialue	g
Tulkkityyppi	menotulkki
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	MF
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60
DAkkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100