

## Putkikierre Menotappitulkki, Kierre: G1.1/2tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486160 G1.1/2
GTIN	2050001035981
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	A
Kierteen Ø	47,8 mm
Kierre	G1.1/2
Kierrettä/ tuuma	11
Toleranssialue	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L11
Tuotetyyppi	Kierre-menotappitulkki

### Palvelut

DAkKS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki  
enimmäis-Ø 90 mm

028540 90

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø  
60 mm

028500 60