

Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G1/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486150 G1/4
GTIN	2050001035905
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	19
Kierteen Ø	13,16 mm
Toleranssiluokka	A
Kierre	G1/4
Kalibrointi	L12
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	menotulkki

Kierretyyppi	G
Standardi	DIN 228
Tuotetyyppi	Kierremenorengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20
DAkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100