



## Karalaikka hieno, SiC, Tyyppi: ZY2025



### Tilaustiedot

Tilausnumero	551780 ZY2025
GTIN	4027497343522
Tuoteluokka	56L

### Kuvaus

#### Malli:

**LUKAS-karalaikat** (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut LUKAS-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Keraamisesti sidotut **SiC**-karalaikat, raekoko 80 (hieno), hyvä itseteroittuvuus ja huokoinen rakenne parantavat lastunpoistoa. Varren Ø 6 mm, varren pituus: 40 mm.

#### Käyttö:

**Alumiiniseosten ja pehmeiden materiaalien (kirjometallien)** työstämiseen.

Suosittelutyyöstönopeus: 25 – 40 m/s.

### Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Pään Ø	20 mm

Varren pituus	40 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Tuotenimen määrite	SiC
Tuotetyyppi	Karalaikka