

Putkikierre Menotappitulkki, Kierre: G2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486160 G2
GTIN	2050001045980
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	A
Kierteen Ø	59,61 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Kierre	G2
Toleranssialue	A
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tulkkityyppi	menotulkki
Kalibrointi	L11
Tuotetyyppi	Kierre-menotappitulkki

Palvelut

DAkKS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki
enimmäis-Ø 90 mm

028540 90

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø
60 mm

028500 60