

Hienokierre Hylkytappitulkki 6H, M x nousu: 58X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	486130 58X1,5
GTIN	2050001675910
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

Meno- ja hylkytulkki erikseen (DIN 2240, osa 2, muoto GE).

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M58
Kierteennousu	1,5 mm
Toleranssiluokka	6H
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	MF
Laatu	6
Toleranssialue	H

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kalibrointi	L11
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

Palvelut

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028500 60
DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028540 90