


HOLEX**Kuppimainen liuskakaralaukka (A), Rae 80, Pään Øxpään leveys: 60X40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555010 60X40
GTIN	4045197241283
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskat kiinnitetty säteittäin laikan keskiosaan, laikan keskiö kovera. Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaukat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Sopii erityisesti otsa- ja vaippahiontaan.

Tekninen kuvaus

Pään leveys	40 mm
Rakeisuus	80
Enimmäiskierros-luku	12000 min ⁻¹
Suositteltu kierros-luku	8000 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	60 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Rae 80
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		