

## Hienokierre Hylkytappitulkki 6H, M x nousu: 60X2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486130 60X2
GTIN	2050001675927
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

**Meno- ja hylkytulkki erikseen (DIN 2240, osa 2, muoto GE).**

#### Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	6H
Kierteennousu	2 mm
Kierre	M60
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 13
Laatu	6
Toleranssialue	H

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kalibrointi	L11
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

**Palvelut**

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028500 60
DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028540 90