

Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G3/4tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	486150 G3/4
GTIN	2050001035936
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrereingastulkkien toleranssiluokka A.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	26,44 mm
Toleranssiluokka	A
Kierrettä/ tuuma	14
Kierre	G3/4
Kalibrointi	L12
Tulkkityyppi	menotulkki
Toleranssialue	A

Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Tuotetyyppi	Kierrenorenngastulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretulkki renngas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkki renngas enimmäis-Ø 60 mm	028600 60