

Putkikierre Menotulkkirengas, Kierre: G1tuuma



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 486150 G1 |
| GTIN | 2050001035943 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Huomautus:

Pyydetessä myös muita kokoja saatavilla.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|------------|
| Kierrettä/ tuuma | 11 |
| Kierteen Ø | 33,25 mm |
| Kierre | G1 |
| Toleranssiluokka | A |
| Kalibrointi | L12 |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Toleranssialue | A |

| | |
|--------------|------------------------|
| Kierretyyppi | G |
| Standardi | DIN 228 |
| Tuotetyyppi | Kierremenorengastulkki |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 60 mm | 028600 60 |
| DAkS-kalibrointiKierretulkki rengas enimmäis-Ø 100 mm | 028640 100 |