

## Putkikierre Hylkytappitulkki, Kierre: G2tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486170 G2
GTIN	2050001045997
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A. Hylkytulkit merkitty punaisella.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 228**

**Huomautus:**

Pyydettyessä myös muita kokoja saatavilla.

### Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	A
Kierre	G2
Kierteen Ø	59,61 mm
Kierrettä/ tuuma	11
Standardi	DIN 228
Kierretyyppi	G
Toleranssialue	A
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kalibrointi	L11
Tuotetyyppi	Kierre-hylkytappitulkki

**Palvelut**

DAkS-kalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki  
enimmäis-Ø 90 mm

028540 90

KalibrointiMeno- tai hylky-kierretappitulkki enimmäis-Ø  
60 mm

028500 60