

Hienokierre Hylkytulkkirengas 6g, M x nousu: 8X0,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	486210 8X0,5
GTIN	2050001036018
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

Käyttö:

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	6g
Kierteennousu	0,5 mm
Kierre	M8
Kalibrointi	L12

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Toleranssialue	g
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 13
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20
DAkkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100