

## Hienokierre Hylkytulkkirengas 6g, M x nousu: 14X1,25



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486210 14X1,25
GTIN	2050001692801
Tuoteluokka	48B

### Kuvas

**Malli:**

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa epäpuhtaudet työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen.

Malli standardien **DIN 2279 – 2299** mukaisesti.

**Käyttö:**

Metrisille, tiheille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

Haluttaessa on saatavilla kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille, vasenkätisille kierteille ja hienoille sisäkierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,25 mm
Toleranssiluokka	6g
Kierre	M14
Kalibrointi	L12

Tulkkityyppi	hylkytulkki
Toleranssialue	g
Kierretyyppi	MF
Standardi	DIN 13
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

### Palvelut

KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 20 mm	028600 20
DAkkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100