

HOLEX**Lamellihiomapyörä (A), Ø 165×30 mm, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 555145 180 |
| GTIN | 4045197525697 |
| Tuoteluokka | 52E |

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskapyörät, joissa **korundikangas (A)**. Reiän Ø 54 mm.

Käyttö:

Hitsaussaumojen poisto ja puhdistus, suurten pintojen ja epätasaisella profiililla varustettujen työkappaleiden hionta.

Huomautus:

Jos kiinnitysakselin Ø on pienempi kuin 54 mm, käytetään suurennettavaa metallilaippaa nro 555140. Muita mittoja saatavissa haluttaessa.

Hioma-aineen lyhenne: A

Enimmäiskierrosluku: 5200 min⁻¹

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------------------|
| Porauksen Ø | 54 mm |
| Rakeisuus | 180 |
| Hioma-aine | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Kiekon Ø | 165 mm |
| Laikan leveys | 30 mm |
| Tuotenimen määrite | Ø 165×30 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 5200 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Lamellihiomapyörä |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Metallinen kavennuslaippapari, avarrettava Sopii reiän halkaisijalle 54 mm | 555140 54 |
|--|-----------|