



ISO-tukilaikka joustava/sileä, Ulko-Ø: 117mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566650 117
GTIN	2050001032171
Tuoteluokka	52M

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

Elastinen erikoismuovilaikka **joustavaan muotohiontaan**. Sopii alkaen raekoosta 60 hienompiin.
ISO-standardin mukaisesti.

Tekninen kuvaus

suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierros-luku	12500 min ⁻¹
Sopii laikkaan, jonka Ø on	125 mm
Ulko-Ø	117 mm
sis. lukitusmutterin	kyllä
Tuotetyyppi	Tukilaikka