


3M Scotch-Brite™

**Hiomahuopa-tarralaikka SC-DH, Ø 115 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 566915 280    |
| GTIN         | 4001895969058 |
| Tuoteluokka  | 53M           |

**Kuvaus****Malli:**

Huopatarraikiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965**).

**Käyttö:**

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys). **Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen**, vähentää selvästi karheutta, ja **kevyisiin puhdistus-** (esim. värjäytymien poisto) ja **purseenpoistotehtäviin**.

**Huomautus:**

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705ff**.

**Tekninen kuvaus**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Malli              | A very fine |
| Hienousaste        | hieno       |
| Väri               | sininen     |
| Rakeistus-vertailu | 280         |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Kiekon Ø                       | 115 mm      |
| Sarja                          | SC-DH       |
| Hioma-aineen lyhenne           | A           |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 %     |
| Tuotenimen määrite             | Ø 115 mm    |
| Valmistajamerkintä             | SC-DH       |
| suurin sallittu kehänopeus     | 40 m/s      |
| Tuotetyyppi                    | Hiontahuopa |

## Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                         | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 55 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 60 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 67 HRC                 | soveltuu          |                |           |
| INOX                           | soveltuu          |                |           |
| Ti                             | soveltuu          |                |           |
| GG(G)                          | soveltuu          |                |           |
| CuZn                           | soveltuu          |                |           |
| Muovi, lasikuitumuovi          | soveltuu          |                |           |
| puu                            | soveltuu          |                |           |
| lakka                          | soveltuu          |                |           |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | sopii rajoituksin |                |           |
| kuiva                          | soveltuu          |                |           |

**Tarvikkeet**

|   |            |
|---|------------|
| Tarralaikan runko,Keskitys ja kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm | 566965 115 |
| Tarralaikan runko,kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm             | 566960 115 |