



## ISO-tukilaikka joustava/sileä, Ulko-Ø: 172mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566650 172
GTIN	2050001032188
Tuoteluokka	52M

### Kuvaus

#### Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

**Elastinen** erikoismuovilaikka **joustavaan muotohiontaan**. Sopii alkaen raekoosta 60 hienompiin. ISO-standardin mukaisesti.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	8500 min <sup>-1</sup>
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Sopii laikkaan, jonka Ø on	180 mm
Ulko-Ø	172 mm
sis. lukitusmutterin	kyllä
Tuotetyyppi	Tukilaikka