



Kiillotushuopa-kangaskiekkosarja, 3-osainen tasoitukseen, Kiekon Ø: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	555730 100
GTIN	4013349627902
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Malli:

Kangaslaskoskiekot on kiedottu metallikeskiön (kiinnitys) ympärille; **kukin sarja sisältää kolme kiekkoa**.

Kiillotustahnan vähäinen kulutus, pitkä käyttöikä – ei rispaantumista. **Unipol®** Metallikeskiön (kiinnitys) ympärille kiedottu kangaskiekkok.

Käyttö:

Kangaslaskoskiekkoja voidaan kiinnittää haluttu määrä ja leveys. Käytetään hiomatahnojen kanssa. Käytetään **metallien** esihionnasta kiiltohiontaan (kehänopeus noin 25 – 30 m/s).

Kiillotushuopa tasoitukseen, kiillotukseen (INOX, ei-rautametallit) ja viimeistelyyn, ei loistokiiltoa.

Huomautus:

Kiinnitystuurnat kangaskiekoille, ks. nro 555785.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	100 mm
Porauksen Ø	20 mm
SupistusrenkaanØ	10 mm
SupistusrenkaanØ	14 mm

SupistusrenkaanØ	16 mm
Renkaan leveys	14 mm
Tuotetyyppi	Kangaslaikka

Tarvikkeet

KiillotustahnatankoUnipol® Väri BLUE	555740 BLUE
KiillotustahnatankoUnipol® Väri WHITE	555740 WHITE