



Nauhahiomakone GX, Tyyppi: 790131



Tilaustiedot

Tilausnumero	077610 790131
GTIN	4014586872018
Tuoteluokka	03H

Kuvaus

Malli:

Modulaarisesti laajennettavat, tehokkaat nauhahiomakoneet pienille sarjoille.

- **Irrotettava lastusäiliö.**
- **Liitännäismahdollisuus ulkoiseen imuriin.**

Huomautus:

Hiomanauhat, katso nro 558310 ja nro 558453-56.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierros-luku 1. vaihde	3000 min ⁻¹
nauhan pituus	2000 mm
Valmistajamerkintä	GX 75
Nauhan leveys	75 mm
Paino	75 kg
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi

Nauhahiomakoneet

Tarvikkeet

Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558454 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558453 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 120	558454 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 120	558310 120
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 60	558310 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 80	558310 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558454 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558453 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 36	558456 36
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558454 80
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)ZK713X Rakeisuus 40	558310 40
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 60	558453 60
Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA)GRIT R Rakeisuus 80	558453 80