



Aluskalvosarja, 10 osaa 50×300 mm, hiiliteräs, Paksuus: 0,6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	478750 0,6
GTIN	2050001057501
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Kalvon paksuus on merkitty kulumattomasti. Säilytys lujassa säilytyskotelossa.

Hiiliteräs – materiaalinro 1.1274, kylmäkarkaistu, kirkaspintainen (koko 0,02 ruostumaton).

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

Toimituksen sisältö:

1 pakkaus, 10 terää.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,6 mm
Raaka-aine	hiiliteräs
virheraja	±10 µm
kalvonleveys	50 mm
kalvonpituus	100 mm

Tuotenimen määrite	hiiliteräs
Kalvojen määrä	10
Tuotetyyppi	Aluskalvo