

**3M****Karkeapuhdistuslaikka (SiC), CG-RD, Kiekon Ø: 115mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	566715 115
GTIN	40467197510510
Tuoteluokka	53M

**Kuvaus****Malli:**

Hiomalaikat, joissa synteettinen, tasaisesti hiomarakeilla kyllästetty nailonhuopa. Avoin ja aggressiivinen kuiturakenne ei tukkeudu, hankaa tehokkaasti ja kestää erittäin hyvin kulutusta. Erittäin **karkea huoparakenne**, ei tukkeudu edes hiottaessa paksuja ja pehmeitä kerrostumia. Joustava huoparunko, myös **kaarevien pintojen käsittelyyn**. Tuottaa pehmeän ja tasaisen pinnan, sopii siksi erityisen hyvin näkyville pinnoille.

**Käyttö:**

Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

**Lasikuiturunko suoraan kiinnitykseen** kulmahiomakoneeseen.

**Huomautus:**

Karkeapuhdistuslaikat suorahiomakoneeseen alkaen nrosta 55 6270.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäiskierrosluku	11000 min <sup>-1</sup>
Suosittelut kierrosluku	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Porauksen Ø	22,23 mm
Kiekon Ø	115 mm

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Kovuusaste	keskikova
Hienousaste	erittäin harva
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Muodon kuvaus	litteä
Tuotenimen määrite	CG-RD
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

