

3M**Kuitulaikan tukilaikka kova/uritettu, Ulko-Ø: 115mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566690 115
GTIN	4046719523832
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

Kova, ei muotoaan muuttava kuituhiomalaikan tukilaikka. Pinnan **hieno uritus tukee rakeita optimaalisesti** reuna- ja pintahionnassa. Erikoismuovi, joka **kestää hyvin korkeita lämpötiloja**. Ihanteellinen **karkeisiin hionta- ja rouhintatöihin** rakeisuuksille 36–60.

Mukana lisäksi kiristysmutteri 5/8 tuumaa.

Tekninen kuvaus

suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierros-luku	13300 min ⁻¹
Ulko-Ø	115 mm
Kovuusaste	kova
Tuotetyyppi	Tukilaikka