

Garant**Hiomahuopatähti, 2-kerr., Ø 19 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555911 280
GTIN	
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Tähden muotoinen hiomahuopa kierrekiinnityksellä. Repimisluja ja kestävä huopamateriaali, ei rispaannu leikkuureunoista.

Kaksinkertainen.

Käyttö:

Vaikeasti tavoitettavien kohtien, kuten **porareikien, sisäkierteiden, putkien** ja **syvennysten** puhdistamiseen, purseenpoistoon ja viimeistelyyn. Käytä kiinnitystappia nro 555920.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Ø	19 mm
Väri	punainen
Rakeistus-vertailu	280
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 19 mm

Suositteltu kierrosluku	10000 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnitystappi Kokonaispituus 75 mm	555920 75
Kiinnitystappi Kokonaispituus 120 mm	555920 120