



Tarralaikan runko, kierre M 14, Ulko-Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566960 125
GTIN	2050001030450
Tuoteluokka	52M

Kuvaus

Malli:

Tarrapuolella kaksinkertainen T-hakarakenne tarrakiekkojen pitävään kiinnitykseen.

Sopii:

Tarrakiekoille **ilman keskiöporausta**.

Huom:

Tarrahiomalaikoilla varustettujen kulmahiomakoneiden suurin sallittu kehänopeus 40 m/s.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	11000 min ⁻¹
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Ulko-Ø	125 mm
Tuotetyyppi	Tukilaikka