



Karkeapuhdistuslaikka (SiC), Kiekon Ø: 115mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566750 115
GTIN	4045197566102
Tuoteluokka	52E

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikat, joissa synteettinen, tasaisesti hiomarakeilla kyllästetty nailonhuopa. Avoin ja aggressiivinen kuiturakenne ei tukkeudu, hankaa tehokkaasti ja kestää erittäin hyvin kulutusta. Erittäin **karkea huoparakenne**, ei tukkeudu edes hiottaessa paksuja ja pehmeitä kerrostumia. Kova ja aggressiivinen huopamalli **yleiskäyttöön** suurilla työpinoilla.

Käyttö:

Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.

Lasikuiturunko suoraan kiinnitykseen kulmahiomakoneeseen.

Huomautus:

Karkeapuhdistuslaikat suorahiomakoneeseen alkaen nrosta 556270.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	5000 - 7000 min ⁻¹
Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierrosluku	11000 min ⁻¹
Kiekon Ø	115 mm

Hioma-aineen lyhenne	SiC
Kovuusaste	kova
Hienousaste	erittäin harva
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Muodon kuvaus	litteä
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Tuotetyyppi	Karkeapuhdistushuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		