

**Garant****Hiomahuopapähti, 2-kerr., Ø 25 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	555912 180
GTIN	4045197608963
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Tähden muotoinen hiomahuopa kierrekiinnityksellä. Repimisluja ja kestävä huopamateriaali, ei rispaannu leikkuureunoista.

Kaksinkertainen.

**Käyttö:**

Vaikeasti tavoitettavien kohtien, kuten **porareikien, sisäkierteiden, putkien** ja **syvennysten** puhdistamiseen, purseenpoistoon ja viimeistelyyn. Käytä kiinnitystappia nro 555920.

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

Enimmäiskierrosluku: 20000 min<sup>-1</sup>

Hienousaste: keskikova

Väri: sininen

**Tekninen kuvaus**

Ø	25 mm
Väri	sininen
Hienousaste	keskikova

Rakeistus-vertailu	180
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 25 mm
Suositteltu kierrosluku	10000 min <sup>-1</sup>
Enimmäiskierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kiinnitystappi Kokonaispituus 75 mm	555920 75
Kiinnitystappi Kokonaispituus 120 mm	555920 120