



## Tarralaikan runko, kierre M 14, Ulko-Ø: 178mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566960 178
GTIN	4001895411304
Tuoteluokka	52M

### Kuvaus

**Malli:**

Tarrapuolella kaksinkertainen T-hakarakenne tarrakiekkojen pitävään kiinnitykseen.

**Sopii:**

Tarrakiekoille **ilman keskiöporausta**.

**Huom:**

**Tarrahiomalaikoilla varustettujen** kulmahiomakoneiden suurin sallittu kehänopeus 40 m/s.

### Tekninen kuvaus

suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Enimmäiskierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Ulko-Ø	178 mm
Tuotetyyppi	Tukilaikka