

Lamellihiomalaikka, 4-kerroksinen, Ø 150 mm, Rakeisuus: 80**Tilaustiedot**

Tilausnumero	555180 80
GTIN	2050001746610
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus**Malli:**

Rei'itetty hiomakangas, 4-kerroksinen, yhteen puristettu. Joustava käyttö mahdollista epäsäännöllisen rei'ityksen ansisota. Vähennysholkin Ø 19; 10 mm.

Käyttö:

Muotojen tai pintojen purseenpoistoon, pyöristykseen ja viimeistelyyn.

Huomautus:

Käytetään kiinnitystuurnan nro 555785 koko 10 kanssa.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Suositteltu kierrosluku	1900 min ⁻¹
Kiekon Ø	150 mm
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
Kerrosten lkm	4
Tuotetyyppi	Lamellihiomalaikka

Tarvikkeet

Kiinnitystuurna Soveltuu reiän Ø:lle 10 mm

555785 10