

**ISO-tukilaikka keskikova/uritettu, Ulko-Ø: 108mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566670 108
GTIN	2050001031778
Tuoteluokka	52M

**Kuvaus****Malli:**

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

**Keskikova laikka, leveät urat** parantavat rakeiden tukea hiottaessa reunoja ja tasopintoja.

**Karkeisiin hiontatöihin**, raekoot 36–60.

ISO-standardin mukaisesti.

**Tekninen kuvaus**

suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Enimmäiskierros-luku	13300 min <sup>-1</sup>
Sopii laikkaan, jonka Ø on	115 mm
Ulko-Ø	108 mm
sis. lukitusmutterin	kyllä
Tuotetyyppi	Tukilaikka