



Tarralaikan runko, Keskitys ja kierre M 14, Ulko-Ø: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566965 125
GTIN	4046719066537
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Tarrapuolella kaksinkertainen T-hakarakenne tarrakiekkojen pitävään kiinnitykseen.

Sopii:

keskitys tarralaikoille nro 566902 – 566950.

Huom:

Tarrahiomalaikoilla varustettujen kulmahiomakoneiden suurin sallittu kehänopeus 40 m/s.

Tekninen kuvaus

suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Enimmäiskierrosluku	11000 min ⁻¹
Ulko-Ø	125 mm
Tuotetyyppi	Tukilaikka