

**HOLEX****Hiomahuopa-tarralaikka, Ø 115 mm, Rakeistus-vertailu: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566940 180
GTIN	4045197566171
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Huopatarra-kieloissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahioma-alaikalla nro 566965**).

**Käyttö:**

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys).

**Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen**, vähentää selvästi karheutta, ja **kevyisiin puhdistus-** (esim. värjäytymien poisto) ja **purseenpoistotehtäviin**.

**Huomautus:**

Tarrahioma-alaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705ff**.

**Tekninen kuvaus**

Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova
Väri	pun.
Malli	A medium

Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

## Tarvikkeet

Tarralaikan runko, kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm	566960 115
--	------------

Tarralaikan runko, Keskitys ja kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm

566965 115