

3M**Tarralaikan runko, Keskitys ja kierre M 14, Ulko-Ø: 178mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566965 178
GTIN	5010027826953
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Tarrapuolella kaksinkertainen T-hakarakenne tarrakiekkojen pitävään kiinnitykseen.

Sopii:

keskitys tarralaikoille nro 566902 – 566950.

Huom:

Tarrahiomalaikoilla varustettujen kulmahiomakoneiden suurin sallittu kehänopeus 40 m/s.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Ulko-Ø	178 mm
Tuotetyyppi	Tukilaukka