



Kuitulaikan tukilaikka joustava/sileä, Ulko-Ø: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	566692 180
GTIN	4046719523825
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Kuituhiomalaikan alusta, kestää erittäin hyvin kuumuutta. Erityismalli kuituhiomalaikan täyden suoritustehon saavuttamiseksi.

Elastinen erikoismuovilaikka **joustavaan muotohiontaan**. Sopii alkaen raekoosta 60 hienompiin.

Mukana lisäksi kiristysmutteri 5/8 tuumaa.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	8500 min ⁻¹
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Sopii laikkaan, jonka Ø on	180 mm
Ulko-Ø	180 mm
sis. lukitusmutterin	kyllä
Tuotetyyppi	Tukilaikka