



Siirrettävä voimapuristin pitkä, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	370091 4
GTIN	4020772003159
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Kiristysvoima 30 tai 49 kN noin 100 Nm:n kiristysmomentilla.
- Taottu kiinnityselementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
- Korkeus ja pituus portaattomasti säädettävissä.
- Matala malli.

Toimituksen sisältö:

- Perusrunko ja pidin.
- Urakappale DIN 508, kiinnitysruuvi, lujuusluokka 12.9.

Erikoistarvike:

Puristuspalat nro 370097.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-korkeus h-H	7 - 88 mm
Kiinnitysvoima	49 kN
Säätöalue V	19 - 165 mm
L	175 mm

B	75 mm
Avainkoko SW	12 mm
B ₁	25 mm
A	52 mm
T-uraleveys	22 mm
Kiinnitysruuvi G ₁	M24
A ₁	125 mm
Korkeusosan kanssa	ei
Kiinnitysruuvi G	M20
tyyppi	764CC
Tuotetyyppi	Voimapuristin

Tarvikkeet

Korkeusosapitkä tyyppille 4	370093 4
Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DG	370097 DG
Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DR	370097 DR