



Siirrettävä voimapuristin lyhyt, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	370092 5
GTIN	4020772003135
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

- Kiristysvoima 30 tai 49 kN noin 100 Nm:n kiristysmomentilla.
- Taottu kiinnityselementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
- Korkeus ja pituus portaattomasti säädettävissä.
- Matala malli.

Toimituksen sisältö:

- Perusrunko ja pidin.
- Urakappale DIN 508, kiinnitysruuvi, lujuusluokka 12.9.

Erikoistarvike:

Puristuspalat nro 370095.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuvi G	M12
B ₁	18 mm
Kiinnitysvoima	32 kN
A ₁	78 mm

Avainkoko SW	8 mm
L	95 mm
T-uraleveys	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Kiinnitys-korkeus h-H	6 - 50 mm
Kiinnitysruuvi G ₁	M16
Säätöalue V	12 - 82 mm
tyyppi	764Md
Tuotetyyppi	Voimapuristin

Tarvikkeet

Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DG	370095 DG
Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DR	370095 DR