



## Siirrettävä voimapuristin lyhyt, Tyyppi: 6



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370092 6
GTIN	4020772004682
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

- Kiristysvoima 30 tai 49 kN noin 100 Nm:n kiristysmomentilla.
- Taottu kiinnityselementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
- Korkeus ja pituus portaattomasti säädettävissä.
- Matala malli.

#### Toimituksen sisältö:

- Perusrunko ja pidin.
- Urakappale DIN 508, kiinnitysruuvi, lujuusluokka 12.9.

#### Erikoistarvike:

Puristuspalat nro 370096.

### Tekninen kuvaus

A <sub>1</sub>	92 mm
L	110 mm
Kiinnitysruuvi G <sub>1</sub>	M20
B	60 mm

Avainkoko SW	10 mm
Kiinnitysvoima	40 kN
B <sub>1</sub>	20 mm
T-uraleveys	18 mm
Säätöalue V	15 - 95 mm
Kiinnitys-korkeus h-H	6 - 50 mm
Kiinnitysruuvi G	M16
A	42 mm
tyyppi	764Md
Tuotetyyppi	Voimapuristin

## Tarvikkeet

Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DR	370096 DR
Puristinpala, jaloterästä Tyyppi DG	370096 DG