

HOLEX**Hiomahuopa-tarralaikka, Ø 115 mm, Rakeistus-vertailu: 280****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566940 280
GTIN	4045197566195
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Huopatarraikiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965**).

Käyttö:

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys). **Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen**, vähentää selvästi karheutta, ja **kevyisiin puhdistus-** (esim. värjäytymien poisto) ja **purseenpoistotehtäviin**.

Huomautus:

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705ff**.

Tekninen kuvaus

Väri	sininen
Rakeistus-vertailu	280
Malli	A very fine
Hienousaste	hieno

Kiekon Ø	115 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Tarralaikan runko, Keskitys ja kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm	566965 115
--	------------

Tarralaikan runko,kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm

566960 115