

3M Scotch-Brite™

Hiomahuopa-tarralaikka SC-DH, Ø 115 mm, Rakeistus-vertailu: 180**Tilaustiedot**

Tilausnumero	566915 180
GTIN	4001895969065
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Huopatarrakiekoissa kudottu pohjakangas varmaan tarrakiinnitykseen. Irrotettavan keskiöintipuikon avulla tarkempi laikan kohdistus ja kiinnitys tukilaippaan (**n. 50 % pienempi värinätaso tarrahiomalaikalla nro 566965**).

Käyttö:

Kulmahiomakoneissa tarralaikka-alustalla nro 566960 tai 566965 (tarralaikoille, joissa keskitys). **Viimeistelyyn, mattaukseen, häivytykseen**, vähentää selvästi karheutta, ja **kevyisiin puhdistus-** (esim. värjäytymien poisto) ja **purseenpoistotehtäviin**.

Huomautus:

Tarrahiomalaikat esihiontaan, ks. alkaen nrosta **567705ff**.

Tekninen kuvaus

Väri	pun.
Hienousaste	keskikova
Rakeistus-vertailu	180
Malli	A medium

Kiekon Ø	115 mm
Sarja	SC-DH
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Valmistajamerkintä	SC-DH
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Tarralaikan runko,kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm	566960 115
Tarralaikan runko,Keskitys ja kierre M 14 Ulko-Ø 115 mm	566965 115