

**uvex****Korvatulppasarja uvex x-fit, Tyyppi: R300****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 097325 R300   |
| GTIN         | 4031101501253 |
| Tuoteluokka  | 04U           |

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin pehmeät polyuretaanitulpat, jotka mukautuvat joustavasti korvakäytävän anatomiseen muotoon. Suljettu pintakerros estää lian kertymisen ja vieraiden esineiden tunkeutumisen materiaaliin. Patentoitu x-grip-teknologia helpottaa korvatulppien nopeaa ja oikeaa paikoilleen laittoa ja poistoa sekä alentaa laajenemispainetta, mikä takaa erinomaisen käyttömukavuuden myös pitkäaikaisessa käytössä.

Soveltuu hyvin **keskikokoisiin ja laajoihin korvakäytäviin**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Täyttöpakkaus**, jossa **300 paria, irrallaan**, uvex one 2 click -jakelijaan, nro 097525.

**Kuvaus mainosteksti:**

Erittäin pehmeät PU-tulpat, joissa on suljettu pinta (estää lian kertymistä).

- **Patentoitu x-grip-teknologia helpottaa paikoilleen asetusta ja poistamista.**
- **Alhaisempi laajenemispaine.**

Soveltuu hyvin **keskikokoisiin ja laajoihin korvakäytäviin**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

**Tekninen kuvaus**

|         |           |
|---------|-----------|
| Pakkaus | Irrallaan |
|---------|-----------|

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sisältö                  | 300 paar                    |
| SNR-arvo (vaimennusarvo) | 37 dB(A)                    |
| Tulpan materiaali        | polyuretaani                |
| Tuotetyyppi              | Kertakäyttöiset korvatulpat |

---

## Tarvikkeet

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Korvatulppa-annostelijauvex one2click | 097525     |
| Korvatulppa-annostelija Tyyppe 500    | 097530 500 |
| MeluosoitinNI100                      | 097305     |