

HOLEX**Pienoislaikka H × S × K (mm), 125×6×22, Rakeistus-vertailu: 180****Tilastiedot**

Tilausnumero	566996 180
GTIN	4045197611727
Tuoteluokka	52M

Kuvaus**Malli:**

Pienlaikat puristetusta kuituhuovasta viileään hiontaan ilman värjäytymiä.

Käyttö:

Pienahitsien, hitsauspisteiden ja vaikeapääsyisten kohteiden **purseenpoistoon, puhdistamiseen ja viimeistelyyn** kulmahiomakoneilla (Ø 125 mm) tai pienahitsien hiomakoneilla (Ø 150 mm).

Kulmahiomakoneissa ilman lisätarvikkeita.

Huomautus:

Pienoishuopalaikat tasohiontaan ovat numerossa 566991. Purseenpoisto- ja viimeistelylaikat hiomapäihin ovat nroissa 568725, 568731 ja 568741.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova
Kovuusaste	keskikova
Malli	6A medium

Laikan Ø D	125 mm
Reiän Ø H	22 mm
Laikan leveys T	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Hioma-aine	Piikarbidi SiC
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	125×6×22
suurin sallittu kehänopeus	60 m/s
Enimmäiskierrosluku	10000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Pienoislaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		