

uvex**Korjaussuojalasit uvex i-3 add, Taittovoimakkuus: 1.0****Tilautustiedot**

Tilausnumero	096570 1.0
GTIN	4031101554761
Tuoteluokka	04U

Kuvaus**Malli:**

Modernit suojalasit, joissa on integroitu diopterikorjaus. Vähentää silmien kuormitusta lukien ja suojaa silmiä mekaanisilta vaaroilta. Patentoituun linssiteknologiaan kuuluvat linssin alaosan kaksi integroitua progressioaluetta, jotka eivät kuitenkaan vaikuta linssien geometriaan tai ihanteelliseen istuvuuteen. Uvex Supravisio Excellence -pinnoitteen ansiosta pysyvästi huurtumaton ja erittäin hyvin naarmuuntumista kestävä. Kallistussäädettävät sangat. Korjaus, +1,0 dpt.

Standardi:

EN 166; EN 170

Toimituksen sisältö:

Mukana pehmeä suojakotelo ja mikrokuituliina.

Tekninen kuvaus

Linssimateriaali	polykarbonaatti
Taittovoimakkuus	1
Linssin pinnoite	kemikaaleja kestävä
Linssin pinnoite	huurtumaton
Linssin pinnoite	naarmuuntumaton
Terän nimitys	2C-1,2 W 1 FTKN
UV-suojaa	UV400

Sarja	i-3 add
Yleinen nimitys	W 166 FT CE 0196
Kehyksen tyyppi	Kehyspehmusteet
Kehyksen tyyppi	Kaaren säde säädettävä
Kehyksen tyyppi	Nenänvarsipehmusteet säädettävät
Tuotetyyppi	Korjaussuojalasit

Tarvikkeet

Säilytyslaatikko	096910
Suojakotelo Tyyppi	096930
Seinäkiinnityskosteapuhdistuspyyhkeille	096691