



## Aluskalvosarja, 5 osaa 100×500 mm, ruostumaton, Paksuus: 0,2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	478755 0,2
GTIN	2050001057594
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Kalvon paksuus on merkitty kulumattomasti. Säilytys lujassa säilytyskotelossa.

**Ruostumaton** – ruosteen- ja haponkestävää jaloterästä, ainenro 1.4310 tai 1.4301 (paksuus 0,02 ja 0,05 mm), kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

#### Käyttö:

**Työkalujen** asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivälyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

#### Toimituksen sisältö:

1 pakkaus, 5 terää.

### Tekninen kuvaus

Paksuus	0,2 mm
Raaka-aine	ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs
virheraja	±6 µm
kalvonleveys	100 mm

kalvonpituus	500 mm
Tuotenimen määrite	ruostumaton
Materiaali	Jaloteräs, INOX
Kalvojen määrä	5
Tuotetyyppi	Aluskalvo