

HOLEX®**Voimakäyttöinen istukka kapea, SK 40, Ø D1: 16 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300788 16
GTIN	4045197871732
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitysvoima enintään 150 Nm, kun Ø 12, 300 Nm, kun Ø 16 ja 400 Nm, kun Ø 20. Tasapainotusluokka G2,5, kun 15000 min⁻¹.

- **Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.**
- **Suojattu korroosionestopinnoitteella.**
- **Pöly- ja vesitiivis.**
- **Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.**
- **Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.**

Etu:

- **Työkalujen pitkä kestoikä.**
- **Tärinää ehkäisevät ominaisuudet.**
- **Erittäin vakaa vahvistetun kiinnitysmutterin ansiosta.**
- **Pieni häiriösärmä kapean rakenteen ansiosta.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiristysholkit nro 309581 – 309582.

Kiinnityspultit nro 308600 – 308806.

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Muoto: AD

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15 000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 5 µm

Lastuamisstrategia: HPC
 Ulkonema A-mitta: 70 mm
 Kiristysholkin ulko-Ø D: 38 mm
 Yhteensopiva kiristysavain 309747: S16

Tekninen kuvaus

Kiristysholkin ulko-Ø D	38 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Yhteensopiva kiristysavain 309747	S16
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15 000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40