



Rakotulkkinauha, 150×2500 mm, seostamatonta terästä, Paksuus: 0,2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	478700 0,2
GTIN	4045197207838
Tuoteluokka	42H

Kuvaus

Malli:

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota liialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.

Hiiliteräs, materiaalinro 1.0330 (DC01 C490 MA), kylmävalssattu, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden **säätämiseen**, toleranssien **mukauttamiseen**, kiinnittimien alle **korkeuden säätämiseen**, koneiden **suuntaamiseen**, muottien **asentamiseen**, laakerivällyksen **säätämiseen**, laitteiden **sovittamiseen**, leikkuuterien **säätämiseen**, työkappaleiden **suuntaamiseen** jne.

Tekninen kuvaus

Paksuus	0,2 mm
Raaka-aine	hiiliteräs
virheraja	±6 µm
kalvonpituus	2500 mm
kalvonleveys	150 mm
Tuotenimen määrite	seostamatonta terästä
Tuotetyyppi	Kalvonauha

